



Traquéia em Silicóne 15 mm x 0150 mm Traquéia em Silicóne 15 mm x 0200 mm Traquéia em Silicóne 15 mm x 0250 mm Traquéia em Silicóne 15 mm x 0300 mm Traquéia em Silicóne 15 mm x 0350 mm Traquéia em Silicóne 15 mm x 0400 mm Traquéia em Silicóne 15 mm x 0450 mm Traquéia em Silicóne 15 mm x 0500 mm Traquéia em Silicóne 15 mm x 0550 mm Traquéia em Silicóne 15 mm x 0600 mm Traquéia em Silicóne 15 mm x 0650 mm Traquéia em Silicóne 15 mm x 0700 mm Traquéia em Silicóne 15 mm x 0750 mm Traquéia em Silicóne 15 mm x 0800 mm Traquéia em Silicóne 15 mm x 0850 mm Traquéia em Silicóne 15 mm x 0900 mm Traquéia em Silicóne 15 mm x 0950 mm Traquéia em Silicóne 15 mm x 1000 mm Traquéia em Silicóne 15 mm x 1100 mm Traquéia em Silicóne 15 mm x 1200 mm Traquéia em Silicóne 15 mm x 1300 mm Traquéia em Silicóne 15 mm x 1400 mm Traquéia em Silicóne 15 mm x 1500 mm Traquéia em Silicóne 15 mm x 1600 mm Traquéia em Silicóne 15 mm x 1800 mm Traquéia em Silicóne 15 mm x 2000 mm Traquéia em Silicóne 15 mm x 2500 mm Traquéia em Silicóne 22 mm x 0150 mm Traquéia em Silicóne 22 mm x 0200 mm Traquéia em Silicóne 22 mm x 0250 mm Traquéia em Silicóne 22 mm x 0300 mm Traquéia em Silicóne 22 mm x 0350 mm Traquéia em Silicóne 22 mm x 0400 mm Traquéia em Silicóne 22 mm x 0450 mm Traquéia em Silicóne 22 mm x 0500 mm Traquéia em Silicóne 22 mm x 0550 mm Traquéia em Silicóne 22 mm x 0600 mm Traquéia em Silicóne 22 mm x 0650 mm Traquéia em Silicóne 22 mm x 0700 mm Traquéia em Silicóne 22 mm x 0750 mm Traquéia em Silicóne 22 mm x 0800 mm Traquéia em Silicóne 22 mm x 0850 mm Traquéia em Silicóne 22 mm x 0900 mm Traquéia em Silicóne 22 mm x 0950 mm Traquéia em Silicóne 22 mm x 1000 mm Traquéia em Silicóne 22 mm x 1100 mm Traquéia em Silicóne 22 mm x 1200 mm Traquéia em Silicóne 22 mm x 1300 mm Traquéia em Silicóne 22 mm x 1400 mm Traquéia em Silicóne 22 mm x 1500 mm Traquéia em Silicóne 22 mm x 1600 mm Traquéia em Silicóne 22 mm x 1700 mm Traquéia em Silicóne 22 mm x 1800 mm Traquéia em Silicóne 22 mm x 1900 mm Traquéia em Silicóne 22 mm x 2000 mm Traquéia em Silicóne 22 mm x 2200 mm Traquéia em Silicóne 22 mm x 2500 mm

CLASSE : II 81284390010

80009 - MATERIAL - Cadastro de Famílias de Material de Uso Médico Nacional

RUSSER BRASIL LTDA 8.03297-2

Pinça Endoscópica 25351.992691/2016-92

PINÇA ENDOSCÓPICA - ESTÉRIL

FABRICANTE : RUSSER BRASIL LTDA - BRASIL

RB 01 18 120-E; RGTCL 01 23 180-E; RGTCL 01 23 230-E; RGTCL 01 23 180 E-E; RGTCL 01 23 230 E-E; RGTCL 01 23 230 D-E; RGTCL 01 23 230 DE-E; R 01 23 180 EM-E; R 01 23 230 EM-E; R 01 23 180 EME-E; R 01 23 230 EME-E; R 01 23 230 EMD-E; R 01 23 230 EMDE-E; RPU 01 10 110-E; R 01 10 120-E; RGTCL 01 10 180 M-E; RGTCL 01 10 230 M-E; RPU 01 18 120-E; RPU 01 18 120 E-E; RPU 01 18 120 D-E; RPU 01 23 120-E; RPU 01 23 120 E-E; RPU 01 23 120 D-E; RGTCL 01 10 180-E; RGTCL 01 10 230-E; RGTCL 01 18 160-E; RGTCL 01 18 180-E; RGTCL 01 18 230-E; RGTCL 01 18 160 E-E; RGTCL 01 18 180 E-E; RGTCL 01 18 230 E-E; RGTCL 01 23 160 D-E; RGTCL 01 23 180 D-E; RGTCL 01 23 230 D-E; RGTCL 01 23 180 DE-E; RGTCL 01 23 230 DE-E; R 01 18 120 DP-E; R 01 18 160 DP-E; R 01 18 230 DP-E; R 01 23 160 DP-E; R 01 23 180 DP-E; R 01 23 230 DP-E; R 01 18 120 DPE-E; R 01 18 180 DPE-E; R 01 23 180 DPE-E; R 01 23 230 DPE-E; R 01 18 180 R-E; R 01 18 230 R-E; R 01 23 180 R-E; R 01 23 230 R-E; R 01 18 180 J-E; R 01 18 230 J-E; R 01 23 180 J-E; R 01 23 230 J-E; R 01 25 180 3CE-E; R 01 25 230 3CE-E; R 01 25 180 4CE-E; R 01 25 230 4CE-E; R 01 25 180 3P-E; R 01 25 230 3P-E; R 01 25 180 4P-E; R 01 25 230 4P-E; R 01 25 180 CE-E; R 01 25 230 A-E; R 01 25 180 CE-E; R 01 25 230 A-E; R 01 25 180 B-E; R 01 25 230 B-E.

CLASSE : II 80329720045

80009 - MATERIAL - Cadastro de Famílias de Material de Uso Médico Nacional

STERMAX PRODUTOS MÉDICOS LTDA. 1.04308-1

Autoclave 25351.955406/2016-84

AUTOCLAVE ECO ANALÓGICA

FABRICANTE : STERMAX PRODUTOS MÉDICOS LTDA. - BRASIL

12 AEA

4 AEA

7 AEA

CLASSE : II 10430810016

80026 - EQUIPAMENTO - Cadastro de Família de Equipamentos para saúde Nacional

SURGICAL LINE -COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8.04109-0

Estimulador Neuromuscular para Alívio da Dor 25351.941599/2016-43

WOMAN STRESS FREE

FABRICANTE : COLOR SEVEN CO., LTD. - CORÉIA DO SUL

COLOR DNA-WSF

CLASSE : II 80410909004

8024 - EQUIPAMENTO - Cadastro de Equipamento para Saúde

Importado

SURGITEXTIL INDUSTRIA TEXTIL LTDA. 8.13808-5

Vestimenta Cirúrgica 25351.250138/2016-99

VESTIMENTA DESCARTÁVEL MEMBROS SUPERIORES SURGITEXTIL

FABRICANTE : SURGITEXTIL INDUSTRIA TEXTIL LTDA. - BRASIL

- AVENTAL DESCARTÁVEL: TAMANHOS: P / M / G; GRAMATURAS: 16 / 18 / 20 / 22 / 23 / 25 / 30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 60

e 65G; CORES: AMARELO / AZUL / BRANCO / VERDE. - JALECO DESCARTÁVEL COM OU SEM BOLSO: TAMANHOS: P / M / G; GRAMATURAS: 16 / 18 / 20 / 22 / 23 / 25 / 30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 60 e 65G; CORES: AMARELO / AZUL / BRANCO / VERDE. - CAMISOLA DESCARTÁVEL: TAMANHOS: P / M / G; GRAMATURAS: 16 / 18 / 20 / 22 / 23 / 25 / 30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 60 e 65G; CORES: AMARELO / AZUL / BRANCO / VERDE.

CLASSE : I 81380850005

80009 - MATERIAL - Cadastro de Famílias de Material de Uso Médico Nacional

Embalagem para Esterilizacao 25351.250173/2016-21

WRAP (INVÓLUCRO PARA ESTERILIZAÇÃO) SURGITEXTIL

FABRICANTE : SURGITEXTIL INDUSTRIA TEXTIL LTDA. - BRASIL

CORES: AZUL / VERDE - GRAMATURAS: 35 / 40 / 45 - TAMANHOS: 0.40x0.40 / 0.50x0.50 / 0.60x0.75 / 0.73x0.73 / 0.75x0.75 / 0.73x0.733 / 0.75x0.733 / 0.75x0.80 / 0.80x0.80 / 0.90x0.90 / 1.00x1.00 / 1.20x1.20 / 1.50x1.50 / 1.60x1.50 CORES: AZUL / VERDE - GRAMATURAS: 48 / 50 - TAMANHOS: 0.30x0.30 / 0.40x0.40 / 0.50x0.50 / 0.60x0.75 / 0.73x0.73 / 0.733x0.733 / 0.75x0.75 / 0.75x0.733 / 0.90x0.90 / 1.00x1.00 / 1.20x1.20 / 1.50x1.50 / 1.60x1.50 CORES: AZUL / VERDE - GRAMATURAS: 55 / 60 - TAMANHOS: 0.30x0.30 / 0.40x0.40 / 0.50x0.50 / 0.60x0.60 / 0.75x0.75 / 0.80x0.75 / 0.80x0.80 / 0.90x0.90 / 0.73x0.73 / 0.75x0.733 / 0.733x0.733 / 1.00x1.00 / 1.20x1.20 / 1.50x1.50 / 1.60x1.50 CORES: AZUL / VERDE - GRAMATURAS: 65 / 74 / 75 - TAMANHOS: 0.30x0.30 / 0.40x0.40 / 0.50x0.50 / 0.60x0.60 / 0.80x0.75 / 0.80x0.80 / 0.73x0.73 / 0.75x0.75 / 0.75x0.733 / 0.733x0.733 / 0.90x0.90 / 1.00x1.00 / 1.20x1.20 / 1.50x1.50 / 1.60x1.50

CLASSE : I 81380850006

80009 - MATERIAL - Cadastro de Famílias de Material de Uso Médico Nacional

Vestimenta Cirúrgica 25351.250209/2016-77

PROPÉ DESCARTÁVEL SURGITEXTIL

FABRICANTE : SURGITEXTIL INDUSTRIA TEXTIL LTDA. - BRASIL

CORES: AZUL / BRANCO / VERDE

GRAMATURAS: 12 / 14 / 16 / 18 / 20 / 25 / 30 / 35 / 40 / 45 / 50G

CLASSE : I 81380850007

80009 - MATERIAL - Cadastro de Famílias de Material de Uso Médico Nacional

TOCARE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 8.09752-1

AUTOTESTE PARA GLICOSE 25351.950729/2016-22

Tiras Reagentes de Glicose GlicoCare (G-Care ou G-Mentor)

FABRICANTE : TOCARE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - BRASIL

Caixa contendo 10 tiras: 01 Frasco com 10 tiras e 01 manual de instruções

Caixa contendo 100 tiras: 01 Frasco com 100 tiras e 01 manual de instruções

Caixa contendo 100 tiras: 02 Frascos com 50 tiras e 01 manual de instruções

Caixa contendo 20 tiras: 01 Frasco com 20 tiras e 01 manual de instruções

Caixa contendo 200 tiras: 01 Frasco com 200 tiras e 01 manual de instruções

Caixa contendo 200 tiras: 02 Frascos com 100 tiras e 01 manual de instruções

Caixa contendo 25 tiras: 01 Frasco com 25 tiras e 01 manual de instruções

Caixa contendo 5 tiras: 01 Frasco com 5 tiras e 01 manual de instruções

Caixa contendo 50 tiras: 01 Frasco com 50 tiras e 01 manual de instruções

Caixa contendo 50 tiras: 02 Frascos com 25 tiras e 01 manual de instruções

CLASSE : III 80975210006

8003 - IVD - Registro de produto nacional

UDINE PRODUTOS ORTOPEDICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 8.01255-4

Protetores 25351.191805/2016-09

PROTETORES PARA HERNIA

FABRICANTE : UDINE PRODUTOS ORTOPEDICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - BRASIL

U-905 FUNDA PARA HERNIA INGUINAL DUPLA

U-910 FUNDA PARA HERNIA INGUINAL

U-915 FUNDA PARA HERNIA UMBILICAL

U-920 FUNDA PARA HERNIA INFANTIL

CLASSE : I 80125540021

80009 - MATERIAL - Cadastro de Famílias de Material de Uso Médico Nacional

VR MEDICAL IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA 8.01025-1

Circuitos Respiratórios 25351.173608/2016-85

Vital Signs® Circuito Respiratório com Bolsa, Filtro, Máscara e Linha de Gás

FABRICANTE : CAREFUSION - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

AFRX8944, AFRX2044, AFNX894C, AFNX2044

CLASSE : II 80102511697

80008 - MATERIAL - Cadastro de Sistema de Material de Uso

Médico Importado

Eletrocardiografo 25351.291422/2016-00

Eletrocardiografo

FABRICANTE : MORTARA INSTRUMENT, INC - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

ELI 380

CLASSE : II 80102511698

80027 - EQUIPAMENTO - Cadastro de Família de Equipamentos para saúde Importado

Equipamento Oftalmológico 25351.294560/2016-29

REFRATOR OFTALMOLÓGICO

FABRICANTE : LANGFANG FAREAST PROSPEROUS OPTICAL INSTRUMENTS CO., LTD. - CHINA

LXR 1500

LXR 1900

LXR 2500

CLASSE : I 80102511699

80027 - EQUIPAMENTO - Cadastro de Família de Equipamentos para saúde Importado

Instrumento para análise por cromatografia 25351.297199/2016-90

Família de instrumentos XEVO Mass Spectrometer IVD

FABRICANTE : WATERS CORPORATION - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

XEVO™ TQ-S IVD - 1860054531VD: Espectrômetro de massa Xevo™ TQ-S IVD (289005833); Kit de instalação do Xevo™ TQ-S IVD (205001234); Kit de peças de reposição do Xevo™ TQ-S IVD (289005829); Sonda de ESI (289003857); Kit específico do Xevo™ TQ-S IVD (2050008351VD); Adaptador de recipiente (405006993).

XEVO™ TQD IVD - 1860058331VD: Espectrômetro de massa Xevo™ TQD IVD (289006642); Kit de instalação do Xevo™ TQD IVD (200000307); Sonda de ESI (289003857); Kit específico do Xevo™ TQD IVD (2050010741VD); Kit de tubulação de fluidos do Xevo™ TQD IVD (205000872).

XEVO™ TQ-S MICRO IVD - 1860078331VD: Espectrômetro de massa Xevo™ TQ-S micro IVD (289009792); Kit de instalação do Xevo™ TQ-S micro IVD (205001326); Sonda de ESI (289003857); Cabo solenóide (4321042BC1); Kit de reposição do Xevo™ TQ-S micro IVD (205000534); Kit específico do Xevo™ TQ-S micro (2050015911VD).

CLASSE : II 80102511700

8437 - IVD - Cadastro de produtos importados em família

Tubos 25351.342361/2016-67

HMEF 1000/S AirLife

FABRICANTE : CareFusion Finland 320 Oy - FINLÂNDIA

8570203 - HMEF 1000 KIT W/ FLEXTUBE.

CLASSE : I 80102511701

80007 - MATERIAL - Cadastro de Famílias de Material de Uso Médico Importado

Kit para Autotransfusao 25351.014739/2015-81

SEQUESTRATION SET X

FABRICANTE : SORIN GROUP ITALIA S.R.L. - ITÁLIA

Código comercial do kit: 04015

Kit composto por 02 bolsas de reinfusão e 01 tubo de conexão.

CLASSE : III 80102511702

80087 - MATERIAL - Registro de Conjunto de Material de Uso Médico Importado

3M DO BRASIL LTDA 8.02849-3

Ortese de Membros 25351.335627/2016-90

Suporte Imobilizador de Tornozelo 3M Futuro

FABRICANTE : 3M CONSUMER HEALTH CARE / 3M CENTER - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

AJUSTÁVEL

CLASSE : I 80284939109

8031 - MATERIAL - Cadastro de Material de Uso Médico Importado

RESOLUÇÃO - RE Nº 2.630, DE 29 DE SETEMBRO DE 2016

O Gerente-Geral de Tecnologia de Produtos para Saúde no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº 1.387, de 8 de julho de 2016, aliado ao disposto no art. 54, I, § 1º da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 61, de 3 de fevereiro de 2016, resolve:

Art. 1º Deferir as petições relacionadas à Gerência Geral de Tecnologia de Produtos para a Saúde, na conformidade da relação anexa.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação

LEANDRO RODRIGUES PEREIRA

ANEXO

NOME DA EMPRESA AUTORIZAÇÃO

NOME TÉCNICO NUMERO DO PROCESSO

NOME COMERCIAL

LOCAL DE FABRICAÇÃO

MODELO(S) DO PRODUTO

CLASSE REGISTRO

PETIÇÃO(ÕES)

ADAPT PRODUTOS OFTALMOLÓGICOS LTDA 8.01920-1

Lentes Intra-Oculares 25351.470470/2009-56

LENTE EYECRYL PLUS ASFÉRICA

FABRICANTE : BIOTECH VISION CARE PVT. LTD. - ÍNDIA

HSAS4X4, HSAS600 - faixa de dioptria: +5,0D a +30,0D com incrementos de 0,5D a partir de +15,0D até 25,0D

CLASSE : III 80192010020

80002 - MATERIAL - Alteração do prazo de validade do produto em registro

Lentes Intra-Oculares 25351.470495/2009-25

LENTE EYECRYL PLUS COM SISTEMA INJETOR



SMITHS MEDICAL DO BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES
LTDA 8.02289-9

Canulas 25351.483840/2012-34

CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA PORTEX

FABRICANTE : SMITHS MEDICAL CZECH REPUBLIC A.S. -
TCHECA, REPÚBLICA

100/800/060; 100/800/070; 100/800/075; 100/800/080; 100/800/085;
100/800/090; 100/800/100; 100/810/060; 100/810/070; 100/810/075;
100/810/080; 100/810/085; 100/810/090; 100/810/100; 100/811/060;
100/811/070; 100/811/075; 100/811/080; 100/811/085; 100/811/090;
100/811/100; 100/812/060; 100/812/070; 100/812/075; 100/812/080;
100/812/085; 100/812/090; 100/812/100.

CLASSE : II 80228990074

80153 - MATERIAL - Alteração de informações em Cadastro
TECHNODRY LIOFILIZADOS MÉDICOS LTDA 8.01904-6

Implantes Absorvíveis 25351.323395/2005-80

DURADRY

FABRICANTE : TECHNODRY LIOFILIZADOS MÉDICOS LTDA
- BRASIL

Esponjas - Fibrilar -DURADRY (Caixa com um blister cada) 5 x 5 x
0,4cm, 5 x 8 x 0,4cm, 7,5 x 7,5 x 0,4cm, 10x10x0,4cm, 20x10x0,4cm,
5 x 5 x 0,7cm, 7,5 x 7,5 x 0,7cm / Filme (Caixa com 1 blister cada)
5 x 5 x 0,030cm, 5 x 8 x 0,030cm, 7,5x7,5x0,03cm, 10 x 10 x
0,030cm, 20 x 10 x 0,030cm

CLASSE : IV 80190460002

8032 - MATERIAL - Revalidação de Registro de Família

TELLUS MEDICAL DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPOR-
TAÇÃO DE PRODUTOS PARA A SAÚDE LTDA - ME8.04317-8

Âncora de sutura ortopédica não absorvível 25351.338070/2010-51

ÂNCORAS DE TITÂNIO ARTHREX

FABRICANTE : ARTHREX INC - ESTADOS UNIDOS DA AMÉ-
RICA

DISTRIBUIDOR : TELLUS MEDICAL DISTRIBUIÇÃO, IMPOR-
TAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA A SAÚDE LT-
DA - ME - BRASIL

DISTRIBUIDOR : ARTHREX INC - ESTADOS UNIDOS DA
AMÉRICA

ÂNCORA DE TITÂNIO FASTAK: AR-1324HF; AR-1322-752SF;

AR-1322SX; AR-1324SF. ÂNCORA DE TITÂNIO CORKSCREW:

AR-1902SF; AR-1915S; AR-1915SF; AR-1915SNF; AR-1920NSF;

AR-1920SF; AR-1920SFT; AR-1920S; AR-1920SNF; AR-1925SF;

AR-1928SF; AR-1928SF-2; AR-1928SFT-2; AR-1928SF-3; AR-

1928SNF; AR-1928SNF-2; AR-1929SF-3; AR-1928SF-45; AR-

1318FT; AR-1319FT; AR-1915FT.

CLASSE : III 80431780028

832 - MATERIAL - Alteração por acréscimo de material em registro
de família

TKL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS
E HOSPITALARES LTDA 8.02880-9

Lancetas 25351.349509/2013-01

LANCETA MEDISAFE@ SOLO

FABRICANTE : HTL STREFA SA - POLÔNIA

DISTRIBUIDOR : HTL STREFA SA - POLÔNIA

MediSafe@ Solo 23G

MediSafe@ Solo 28G

MediSafe@ Solo 29G

CLASSE : II 80288090069

80153 - MATERIAL - Alteração de informações em Cadastro
TRAUMEC TECNOLOGIA E IMPLANTES ORTOPÉDICOS IMP.

E EXP. LTDA - EPP 8.04556-3

Brocas Cirúrgicas 25351.733153/2011-08

BROCA CIRÚRGICA CARBIDE TRAUMEC

FABRICANTE : TRAUMEC TECNOLOGIA E IMPLANTES OR-
TOPÉDICOS IMP. E EXP. LTDA - EPP - BRASIL

MODELOS: PA.02.03.3197 - Broca de Desgaste Esférica Carbide S-D
01.0x55; PA.02.03.3198 - Broca de Desgaste Esférica Carbide S-D
01.5x55; PA.02.03.3199 - Broca de Desgaste Esférica Carbide S-D
02.0x55; PA.02.03.3200 - Broca de Desgaste Esférica Carbide S-D
02.5x55; PA.02.03.3201 - Broca de Desgaste Esférica Carbide S-D
03.0x55; PA.02.03.3202 - Broca de Desgaste Esférica Carbide S-D
03.5x55; PA.02.03.3203 - Broca de Desgaste Esférica Carbide S-D
04.0x55; PA.02.03.3204 - Broca de Desgaste Esférica Carbide S-D
04.5x55; PA.02.03.3205 - Broca de Desgaste Esférica Carbide S-D
05.0x55; PA.02.03.3206 - Broca de Desgaste Esférica Carbide S-D
05.5x55; PA.02.03.3207 - Broca de Desgaste Esférica Carbide S-D
06.0x55; PA.02.03.3208 - Broca de Desgaste Esférica Carbide S-D
06.5x55; PA.02.03.3209 - Broca de Desgaste Esférica Carbide S-D
07.0x55; PA.02.03.3210 - Broca de Desgaste Esférica Carbide S-
DA 01.0x55; PA.02.03.3211 - Broca de Desgaste Esférica Carbide S-
DA 01.5x55; PA.02.03.3212 - Broca de Desgaste Esférica Carbide S-
DA 02.0x55; PA.02.03.3213 - Broca de Desgaste Esférica Carbide S-
DA 02.5x55; PA.02.03.3214 - Broca de Desgaste Esférica Carbide S-
DA 03.0x55; PA.02.03.3215 - Broca de Desgaste Esférica Carbide S-
DA 03.5x55; PA.02.03.3216 - Broca de Desgaste Esférica Carbide S-
DA 04.0x55; PA.02.03.3217 - Broca de Desgaste Esférica Carbide S-
DA 04.5x55; PA.02.03.3218 - Broca de Desgaste Esférica Carbide S-
DA 05.0x55; PA.02.03.3219 - Broca de Desgaste Esférica Carbide S-
DA 05.5x55; PA.02.03.3220 - Broca de Desgaste Esférica Carbide S-
DA 06.0x55; PA.02.03.3221 - Broca de Desgaste Esférica Carbide S-
DA 06.5x55; PA.02.03.3222 - Broca de Desgaste Esférica Carbide S-
DA 07.0x55; PA.02.03.3223 - Broca de Desgaste Esférica Carbide S-
A 01.0x55; PA.02.03.3224 - Broca de Desgaste Esférica Carbide S-
A 01.5x55; PA.02.03.3225 - Broca de Desgaste Esférica Carbide S-
A 02.0x55; PA.02.03.3226 - Broca de Desgaste Esférica Carbide S-
A 02.5x55; PA.02.03.3227 - Broca de Desgaste Esférica Carbide S-
A 03.0x55; PA.02.03.3228 - Broca de Desgaste Esférica Carbide S-
A 03.5x55; PA.02.03.3229 - Broca de Desgaste Esférica Carbide S-
A 04.0x55; PA.02.03.3230 - Broca de Desgaste Esférica Carbide S-
A 04.5x55; PA.02.03.3231 - Broca de Desgaste Esférica Carbide S-
A 05.0x55; PA.02.03.3232 - Broca de Desgaste Esférica Carbide S-

A 05.5x55; PA.02.03.3233 - Broca de Desgaste Esférica Carbide S-
A 06.0x55; PA.02.03.3234 - Broca de Desgaste Esférica Carbide S-
A 06.5x55; PA.02.03.3235 - Broca de Desgaste Esférica Carbide S-
A 07.0x55; PA.02.03.3236 - Broca de Desgaste Pera Carbide S
05.0x55; PA.02.03.3237 - Broca de Desgaste Pera Carbide S
07.0x55; PA.02.03.3238 - Broca de Desgaste Egg Carbide S
04.0x8x55; PA.02.03.3239 - Broca de Desgaste Egg Carbide S
05.0x10x55; PA.02.03.3240 - Broca de Desgaste Cônica Carbide S
01.0x55; PA.02.03.3241 - Broca de Desgaste Cônica Carbide S
01.2x55; PA.02.03.3242 - Broca de Desgaste Cônica Carbide S
01.6x55; PA.02.03.3243 - Broca de Desgaste Cônica Carbide S
02.1x55; PA.02.03.3244 - Broca de Desgaste Esférica Carbide L-D
01.0x55; PA.02.03.3245 - Broca de Desgaste Esférica Carbide L-D
01.5x55; PA.02.03.3246 - Broca de Desgaste Esférica Carbide L-D
02.0x55; PA.02.03.3247 - Broca de Desgaste Esférica Carbide L-D
02.5x55; PA.02.03.3248 - Broca de Desgaste Esférica Carbide L-D
03.0x55; PA.02.03.3249 - Broca de Desgaste Esférica Carbide L-D
03.5x55; PA.02.03.3250 - Broca de Desgaste Esférica Carbide L-D
04.0x55; PA.02.03.3251 - Broca de Desgaste Esférica Carbide L-D
04.5x55; PA.02.03.3252 - Broca de Desgaste Esférica Carbide L-D
05.0x55; PA.02.03.3253 - Broca de Desgaste Esférica Carbide L-D
05.5x55; PA.02.03.3254 - Broca de Desgaste Esférica Carbide L-D
06.0x55; PA.02.03.3255 - Broca de Desgaste Esférica Carbide L-D
06.5x55; PA.02.03.3256 - Broca de Desgaste Esférica Carbide L-D
07.0x55; PA.02.03.3257 - Broca de Desgaste Esférica Carbide L-DA
01.0x55; PA.02.03.3258 - Broca de Desgaste Esférica Carbide L-DA
01.5x55; PA.02.03.3259 - Broca de Desgaste Esférica Carbide L-DA
02.0x55; PA.02.03.3260 - Broca de Desgaste Esférica Carbide L-DA
02.5x55; PA.02.03.3261 - Broca de Desgaste Esférica Carbide L-DA
03.0x55; PA.02.03.3262 - Broca de Desgaste Esférica Carbide L-DA
03.5x55; PA.02.03.3263 - Broca de Desgaste Esférica Carbide L-DA
04.0x55; PA.02.03.3264 - Broca de Desgaste Esférica Carbide L-DA
04.5x55; PA.02.03.3265 - Broca de Desgaste Esférica Carbide L-DA
05.0x55; PA.02.03.3266 - Broca de Desgaste Esférica Carbide L-DA
05.5x55; PA.02.03.3267 - Broca de Desgaste Esférica Carbide L-DA
06.0x55; PA.02.03.3268 - Broca de Desgaste Esférica Carbide L-DA
06.5x55; PA.02.03.3269 - Broca de Desgaste Esférica Carbide L-DA
07.0x55; PA.02.03.3270 - Broca de Desgaste Esférica Carbide L-A
01.0x55; PA.02.03.3271 - Broca de Desgaste Esférica Carbide L-A
01.5x55; PA.02.03.3272 - Broca de Desgaste Esférica Carbide L-A
02.0x55; PA.02.03.3273 - Broca de Desgaste Esférica Carbide L-A
02.5x55; PA.02.03.3274 - Broca de Desgaste Esférica Carbide L-A
03.0x55; PA.02.03.3275 - Broca de Desgaste Esférica Carbide L-A
03.5x55; PA.02.03.3276 - Broca de Desgaste Esférica Carbide L-A
04.0x55; PA.02.03.3277 - Broca de Desgaste Esférica Carbide L-A
04.5x55; PA.02.03.3278 - Broca de Desgaste Esférica Carbide L-A
05.0 x 55; PA.02.03.3279 - Broca de Desgaste Esférica Carbide L-A
05.5x55; PA.02.03.3280 - Broca de Desgaste Esférica Carbide L-A
06.0x55; PA.02.03.3281 - Broca de Desgaste Esférica Carbide L-A
06.5x55; PA.02.03.3282 - Broca de Desgaste Esférica Carbide L-A
07.0x55; PA.02.03.3283 - Broca de Desgaste Pera Carbide L
05.0x55; PA.02.03.3284 - Broca de Desgaste Pera Carbide L
07.0x55; PA.02.03.3285 - Broca de Desgaste Egg Carbide L
04.0x8x55; PA.02.03.3286 - Broca de Desgaste Egg Carbide L
05.0x10x55; PA.02.03.3287 - Broca de Desgaste Cônica Carbide L
01.0x55; PA.02.03.3288 - Broca de Desgaste Cônica Carbide L
01.2x55; PA.02.03.3289 - Broca de Desgaste Cônica Carbide L
01.6x55; PA.02.03.3290 - Broca de Desgaste Cônica Carbide L
02.1x55; PA.02.03.3291 - Broca de Desgaste Esférica Carbide M-D
01.0x55; PA.02.03.3292 - Broca de Desgaste Esférica Carbide M-D
01.5x55; PA.02.03.3293 - Broca de Desgaste Esférica Carbide M-D
02.0x55; PA.02.03.3294 - Broca de Desgaste Esférica Carbide M-D
02.5x55; PA.02.03.3295 - Broca de Desgaste Esférica Carbide M-D
03.0x55; PA.02.03.3296 - Broca de Desgaste Esférica Carbide M-D
03.5x55; PA.02.03.3297 - Broca de Desgaste Esférica Carbide M-D
04.0x55; PA.02.03.3298 - Broca de Desgaste Esférica Carbide M-D
04.5x55; PA.02.03.3299 - Broca de Desgaste Esférica Carbide M-D
05.0x55; PA.02.03.3300 - Broca de Desgaste Esférica Carbide M-D
05.5x55; PA.02.03.3301 - Broca de Desgaste Esférica Carbide M-D
06.0x55; PA.02.03.3302 - Broca de Desgaste Esférica Carbide M-D
06.5x55; PA.02.03.3303 - Broca de Desgaste Esférica Carbide M-D
07.0x55; PA.02.03.3304 - Broca de Desgaste Esférica Carbide M-DA
01.0x55; PA.02.03.3305 - Broca de Desgaste Esférica Carbide M-DA
01.5x55; PA.02.03.3306 - Broca de Desgaste Esférica Carbide M-DA
02.0x55; PA.02.03.3307 - Broca de Desgaste Esférica Carbide M-DA
02.5x55; PA.02.03.3308 - Broca de Desgaste Esférica Carbide M-DA
03.0x55; PA.02.03.3309 - Broca de Desgaste Esférica Carbide M-DA
03.5x55; PA.02.03.3310 - Broca de Desgaste Esférica Carbide M-DA
04.0x55; PA.02.03.3311 - Broca de Desgaste Esférica Carbide M-DA
04.5x55; PA.02.03.3312 - Broca de Desgaste Esférica Carbide M-DA
05.0x55; PA.02.03.3313 - Broca de Desgaste Esférica Carbide M-DA
05.5x55; PA.02.03.3314 - Broca de Desgaste Esférica Carbide M-DA
06.0x55; PA.02.03.3315 - Broca de Desgaste Esférica Carbide M-DA
06.5x55; PA.02.03.3316 - Broca de Desgaste Esférica Carbide M-DA
07.0x55; PA.02.03.3317 - Broca de Desgaste Esférica Carbide M-A
01.0x55; PA.02.03.3318 - Broca de Desgaste Esférica Carbide M-A
01.5x55; PA.02.03.3319 - Broca de Desgaste Esférica Carbide M-A
02.0x55; PA.02.03.3320 - Broca de Desgaste Esférica Carbide M-A
02.5x55; PA.02.03.3321 - Broca de Desgaste Esférica Carbide M-A
03.0x55; PA.02.03.3322 - Broca de Desgaste Esférica Carbide M-A
03.5x55; PA.02.03.3323 - Broca de Desgaste Esférica Carbide M-A
04.0x55; PA.02.03.3324 - Broca de Desgaste Esférica Carbide M-A
04.5x55; PA.02.03.3325 - Broca de Desgaste Esférica Carbide M-A
05.0x55; PA.02.03.3326 - Broca de Desgaste Esférica Carbide M-A
05.5x55; PA.02.03.3327 - Broca de Desgaste Esférica Carbide M-A
06.0x55; PA.02.03.3328 - Broca de Desgaste Esférica Carbide M-A
06.5x55; PA.02.03.3329 - Broca de Desgaste Esférica Carbide M-A
07.0x55; PA.02.03.3330 - Broca de Desgaste Pera Carbide M
05.0x55; PA.02.03.3331 - Broca de Desgaste Pera Carbide M
07.0x55; PA.02.03.3332 - Broca de Desgaste Egg Carbide M

04.0x8x55; PA.02.03.3333 - Broca de Desgaste Egg Carbide M
05.0x10x55; PA.02.03.3334 - Broca de Desgaste Cônica Carbide M
01.0x55; PA.02.03.3335 - Broca de Desgaste Cônica Carbide M
01.2x55; PA.02.03.3336 - Broca de Desgaste Cônica Carbide M
01.6x55; PA.02.03.3337 - Broca de Desgaste Cônica Carbide M
02.1x55; PA.02.03.3338 - Broca de Desgaste Esférica Carbide S-D
01.0x70; PA.02.03.3339 - Broca de Desgaste Esférica Carbide S-D
01.5x70; PA.02.03.3340 - Broca de Desgaste Esférica Carbide S-D
02.0x70;
MODELOS: PA.02.03.3341 - Broca de Desgaste Esférica Carbide S-
D 02.5x70; PA.02.03.3342 - Broca de Desgaste Esférica Carbide S-
D 03.0x70; PA.02.03.3343 - Broca de Desgaste Esférica Carbide S-
D 03.5x70; PA.02.03.3344 - Broca de Desgaste Esférica Carbide S-
D 04.0x70; PA.02.03.3345 - Broca de Desgaste Esférica Carbide S-
D 04.5x70; PA.02.03.3346 - Broca de Desgaste Esférica Carbide S-
D 05.0x70; PA.02.03.3347 - Broca de Desgaste Esférica Carbide S-
D 05.5x70; PA.02.03.3348 - Broca de Desgaste Esférica Carbide S-
D 06.0x70; PA.02.03.3349 - Broca de Desgaste Esférica Carbide S-
D 06.5x70; PA.02.03.3350 - Broca de Desgaste Esférica Carbide S-
D 07.0x70; PA.02.03.3351 - Broca de Desgaste Esférica Carbide S-
DA 01.0x70; PA.02.03.3352 - Broca de Desgaste Esférica Carbide S-
DA 01.5x70; PA.02.03.3353 - Broca de Desgaste Esférica Carbide S-
DA 02.0x70; PA.02.03.3354 - Broca de Desgaste Esférica Carbide S-
DA 02.5x70; PA.02.03.3355 - Broca de Desgaste Esférica Carbide S-
DA 03.0x70; PA.02.03.3356 - Broca de Desgaste Esférica Carbide S-
DA 03.5x70; PA.02.03.3357 - Broca de Desgaste Esférica Carbide S-
DA 04.0x70; PA.02.03.3358 - Broca de Desgaste Esférica Carbide S-
DA 04.5x70; PA.02.03.3359 - Broca de Desgaste Esférica Carbide S-
DA 05.0x70; PA.02.03.3360 - Broca de Desgaste Esférica Carbide S-
DA 05.5x70; PA.02.03.3361 - Broca de Desgaste Esférica Carbide S-
DA 06.0x70; PA.02.03.3362 - Broca de Desgaste Esférica Carbide S-
DA 06.5x70; PA.02.03.3363 - Broca de Desgaste Esférica Carbide S-
DA 07.0x70; PA.02.03.3364 - Broca de Desgaste Esférica Carbide S-
A 01.0x70; PA.02.03.3365 - Broca de Desgaste Esférica Carbide S-
A 01.5x70; PA.02.03.3366 - Broca de Desgaste Esférica Carbide S-
A 02.0x70; PA.02.03.3367 - Broca de Desgaste Esférica Carbide S-
A 02.5x70; PA.02.03.3368 - Broca de Desgaste Esférica Carbide S-
A 03.0x70; PA.02.03.3369 - Broca de Desgaste Esférica Carbide S-
A 03.5x70; PA.02.03.3370 - Broca de Desgaste Esférica Carbide S-
A 04.0x70; PA.02.03.3371 - Broca de Desgaste Esférica Carbide S-
A 04.5x70; PA.02.03.3372 - Broca de Desgaste Esférica Carbide S-
A 05.0x70; PA.02.03.3373 - Broca de Desgaste Esférica Carbide S-
A 05.5x70; PA.02.03.3374 - Broca de Desgaste Esférica Carbide S-
A 06.0x70; PA.02.03.3375 - Broca de Desgaste Esférica Carbide S-
A 06.5x70; PA.02.03.3376 - Broca de Desgaste Esférica Carbide S-
A 07.0x70; PA.02.03.3377 - Broca de Desgaste Pera Carbide S
05.0x70; PA.02.03.3378 - Broca de Desgaste Pera Carbide S
07.0x70; PA.02.03.3379 - Broca de Desgaste Egg Carbide S
04.0x8x70; PA.02.03.3380 - Broca de Desgaste Egg Carbide S
05.0x10x70; PA.02.03.3381 - Broca de Desgaste Cônica Carbide S
01.0x70; PA.02.03.3382 - Broca de Desgaste Cônica Carbide S
01.2x70; PA.02.03.3383 - Broca de Desgaste Cônica Carbide S
01.6x70; PA.02.03.3384 - Broca de Desgaste Cônica Carbide S
02.1x70; PA.02.03.3385 - Broca de Desgaste Esférica Carbide L-D
01.0x70; PA.02.03.3386 - Broca de Desgaste Esférica Carbide L-D
01.5x70; PA.02.03.3387 - Broca de Desgaste Esférica Carbide L-D
02.0x70; PA.02.03.3388 - Broca de Desgaste Esférica Carbide L-D
02.5x70; PA.02.03.3389 - Broca de Desgaste Esférica Carbide L-D
03.0x70; PA.02.03.3390 - Broca de Desgaste Esférica Carbide L-D
03.5x70; PA.02.03.3391 - Broca de Desgaste Esférica Carbide L-D
04.0x70; PA.02.03.3392 - Broca de Desgaste Esférica Carbide L-D
04.5x70; PA.02.03.3393 - Broca de Desgaste Esférica Carbide L-D
05.0x70; PA.02.03.3394 - Broca de Desgaste Esférica Carbide L-D
05.5x70; PA.02.03.3395 - Broca de Desgaste Esférica Carbide L-D
06.0x70; PA.02.03.3396 - Broca de Desgaste Esférica Carbide L-D
06.5x70; PA.02.03.3397 - Broca de Desgaste Esférica Carbide L-D
07.0x70; PA.02.03.3398 - Broca de Desgaste Esférica Carbide L-DA
01.0x70; PA.02.03.3399 - Broca de Desgaste Esférica Carbide L-DA
01.5x70; PA.02.03.3400 - Broca de Desgaste Esférica Carbide L-DA
02.0x70; PA.02.03.3401 - Broca de Desgaste Esférica Carbide L-DA
02.5x70; PA.02.03.3402 - Broca de Desgaste Esférica Carbide L-DA
03.0x70; PA.02.03.3403 - Broca de Desgaste Esférica Carbide L-DA
03.5x70; PA.02.03.3404 - Broca de Desgaste Esférica Carbide L-DA
04.0x70; PA.02.03.3405 - Broca de Desgaste Esférica Carbide L-DA
04.5x70; PA.02.03.3406 - Broca de Desgaste Esférica Carbide L-DA
05.0x70; PA.02.03.3407 - Broca de Desgaste Esférica Carbide L-DA
05.5x70; PA.02.03.3408 - Broca de Desgaste Esférica Carbide L-DA
06.0x70; PA.02.03.3409 - Broca de Desgaste Esférica Carbide L-DA
06.5x70; PA.02.03.3410 - Broca de Desgaste Esférica Carbide L-DA
07.0x70; PA.02.03.3411 - Broca de Desgaste Esférica Carbide L-A
01.0x70; PA.02.03.3412 - Broca de Desgaste Esférica Carbide L-A
01.5x70; PA.02.03.3413 - Broca de Desgaste Esférica Carbide L-A
02.0x70; PA.02.03.3414 - Broca de Desgaste Esférica Carbide L-A
02.5x70; PA.02.03.3415 - Broca de Desgaste Esférica Carbide L-A
03.0x70; PA.02.03.3416 - Broca de Desgaste Esférica Carbide L-A
03.5x70; PA.02.03.3417 - Broca de Desgaste Esférica Carbide L-A
04.0x70; PA.02.03.3418 - Broca de Desgaste Esférica Carbide L-A
04.5x70; PA.02.03.3419 - Broca de Desgaste Esférica Carbide L-A
05.0x70; PA.02.03.3420 - Broca de Desgaste Esférica Carbide L-A
05.5x70; PA.02.03.3421 - Broca de Desgaste Esférica Carbide L-A
06.0x70; PA.02.03.3422 - Broca de Desgaste Esférica Carbide L-A
06.5x70; PA.02.03.3423 - Broca de Desgaste Esférica Carbide L-A
07.0x70; PA.02.03.3424 - Broca de Desgaste Pera Carbide L
05.0x70; PA.02.03.3425 - Broca de Desgaste Pera Carbide L
07.0x70; PA.02.03.3426 - Broca de Desgaste Egg Carbide L
04.0x8x70; PA.02.03.3427 - Broca de Desgaste Egg Carbide L
05.0x10x70; PA.02.03.3428 - Broca de Desgaste Cônica Carbide L
01.0x70; PA.02.03.3429 - Broca de Desgaste Cônica Carbide L
01.2x70; PA.02.03.3430 - Broca de Desgaste Cônica Carbide L
01.6x70; PA.02.03.3431 - Broca de Desgaste Cônica Carbide L